



## Hydraulikiristysistukka lyhyt, painava, muoto ADB, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302001 20
GTIN	2050001653024
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

#### Malli:

- Pyörintä  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Ballufchip-poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätö 10 mm).
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

#### Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

#### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32: Väliholkki nro 302135 – 302180.

Kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

#### Huomautus:

V = enimmäisstöalue

Lastuamisstrategia: HSC

Ulkonema A-mitta: 64,5 mm

Ulko-Ø D: 49,5 mm

Hyötypituus  $L_1$ : 42 mm

Sopiva kavennusholkki: 302160; 302165; 302155; 302150

### Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	64,5 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	42 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Sopiva kavennusholkki	302160; 302165; 302155; 302150
Ulko-Ø D	49,5 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302155 4
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302160 3
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302160 10
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302155 8
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302160 6
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308812 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302160 4
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302155 10
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302155 5
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308810 40
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302155 16
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302160 14
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302155 3
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302155 12

Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302155 14
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302160 5
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302160 12
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultit Mazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302160 16
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302160 8
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302155 6
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40