



## Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, malli ADB, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 8mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302032 8      |
| GTIN         | 2050001653116 |
| Tuoteluokka  | 33W           |

### Kuvaus

#### Malli:

- Pyörimistarkkuus  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- RFID-/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

#### Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

#### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32; väliholkki nro 302135 – 302187.

Kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub> | 8 mm    |
| Hyötypituus L <sub>1</sub> | 61,5 mm |
| L <sub>2</sub>             | 30 mm   |
| kierre M                   | M6      |
| Paino                      | 1,3 kg  |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ulkonema A-mitta                    | 80,5 mm                            |
| Ø D <sub>2</sub>                    | 28 mm                              |
| Ulko-Ø D                            | 49,5 mm                            |
| Säätöalue V                         | 10 mm                              |
| Sovitin                             | SK 40                              |
| Kiinnitysnormi                      | ISO 7388-1                         |
| Muoto                               | ADB                                |
| Sisäjähdytys                        | kyllä, enint. 80 baaria            |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 µm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HSC                                |
| Tuotetyyppi                         | Hydraulikiristysistukka            |

## Tarvikkeet

|  |            |
|--|------------|
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                                     | 308620 40  |
| KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40  | 308600 40  |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                          | 308615 40  |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40                                       | 308605 40  |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40  | 308760 40  |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40  | 308795 40  |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                                     | 308650 40  |
| KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M  | 308670 40M |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40                               | 308830 40  |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308820 40  |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40                      | 308700 40  |

|   |           |
|---|-----------|
| Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40                              | 308610 40 |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40  | 308740 40 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                   | 308785 40 |
| KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40  | 308640 40 |
| Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                       | 308635 40 |
| Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                       | 308660 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40                          | 308802 40 |
| Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40                          | 308806 40 |
| KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm)<br>Sopii ISO-varteen 40 | 308630 40 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                   | 308765 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii<br>ISO-varteen 40         | 308801 40 |
| KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm)<br>Sopii ISO-varteen 40 | 308625 40 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                   | 308790 40 |