



Yksiosaiset poraistukat Muoto A, SK 40, Kiinnitysalue: 2,5-16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	301480 2,5-16
GTIN	4045197307637
Tuoteluokka	37D

Kuvaus

Malli:

Molemmat pyörimissuunnat.

Mustattu.

Toimituksen sisältö:

Kuusiokoloavain, jossa T-väännin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	2,5 - 16 mm
Varakiristysavain nro 627425	AV 6
Ulkonema A-mitta	104,5 mm
Ulko-Ø D	56 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 18 000 min ⁻¹
suurin sallittu kiristysmomentti $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka

Tarvikkeet

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
KiinnityspulttitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40