



## Hydraulikiristysistukka lyhyt, painava, muoto ADB, SK 50, Kiinnitys-Ø D1: 32 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302021 32
GTIN	2050001653031
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

#### Malli:

- Pyörintä  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Ballufchip-poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätö 10 mm).
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

#### Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

#### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32; Väliholkki nro 302135 – 302180.

Kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

#### Huomautus:

V = enimmäisstöalue

Lastuamisstrategia: HSC

Ulkonema A-mitta: 81 mm

Ulko-Ø D: 72 mm

Hyötypituus  $L_1$ : 52 mm

Sopiva kavennusholkki: 302180; 302175

### Tekninen kuvaus

Hyötypituus $L_1$	52 mm
-------------------	-------

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	32 mm
Sopiva kavennusholkki	302180; 302175
Ulkonema A-mitta	81 mm
Ulko- $\varnothing$ D	72 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys- $\varnothing$ D1 8 mm	302180 8
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50 SK	308812 50
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys- $\varnothing$ D1 14 mm	302175 14
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys- $\varnothing$ D1 20 mm	302180 20
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys- $\varnothing$ D1 10 mm	302175 10
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys- $\varnothing$ D1 18 mm	302180 18
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys- $\varnothing$ D1 6 mm	302180 6
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys- $\varnothing$ D1 14 mm	302180 14

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308700 50
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 50 SK	308810 50
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302175 6
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 20 mm	302175 20
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302175 8
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 25 mm	302180 25
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 25 mm	302175 25
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302180 10
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302180 12
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302175 16
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302180 16
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50 SK	308830 50
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 18 mm	302175 18
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302175 12
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50 SK	308820 50