



## Yksiosaiset poraistukat Muoto A, SK 40, Kiinnitysalue: 0,3-8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	301490 0,3-8
GTIN	2050001689504
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

**Malli:**

Molemmat pyörimissuunnat.

**Toimituksen sisältö:**

Kuusiokoloavain, jossa T-väännin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	0,3 - 8 mm
Ulkonema A-mitta	70 mm
Varakiristysavain nro 627425	AV 4
Ulko-Ø D	36 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 18000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 30 µm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka

---

## Tarvikkeet

Hammaspyörä kiinnitysalueelle 0,3-8 mm	309702 0,3-8
Kiinnitysleukasarja3 osaa kiinnitysalueelle 0,3-8 mm	309701 0,3-8