



Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, malli AD, SK 30, Kiinnitys-Ø D1: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302030 16
GTIN	2050001653086
Tuoteluokka	33W

Kuvaus

Malli:

Lyhyt ja kapea malli:

- Pyörintä $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Ballufchip-poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätö 10 mm).
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32; Väliholkki nro 302135 – 302180.

Kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	38 mm
Hyötypituus L ₁	71 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm
Paino	0,7 kg

L ₂	50 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
kierre M	M8 × 1
Ulko-Ø D	45 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	SK 30
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/302030-16>