

Garant**Uranpistoterä suora terä, PKD, Pistoleveys w: 5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273743 5 |
| GTIN | 4045197644046 |
| Tuoteluokka | 21L |

Kuvaus**Malli:****Laseroidulla lastunmurtajalla** optimaalista lastunmuodostusta varten.**Tekninen kuvaus**

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Pistoleveys w | 5 mm |
| Pistoleveystoleranssi w | $\pm 0,03$ mm |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | PKD |
| Pääkäyttöalue | N |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Laji | PKD |
| Kulman säde R | 0,2 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |
| Kääntöteräprofiili | Neutraali |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 650 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 650 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 650 m/min | N |
| CuZn | soveltuu | 550 m/min | N |
| Grafiitti, GFK, CFK | soveltuu | 400 m/min | N |
| jatkuva | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |