

Garant**Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, malli ADB, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302038 12
GTIN	4045197602435
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- **Pyörimistarkkuus $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **RFID-/Balluf chip -poraus.**
- **Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).**
- **Joustava väliholkkien käytön ansiosta.**
- **Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.**

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32; väliholkki nro 302135 – 302187.

Kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Sopiva kavennusholkki	302140; 302135
L ₂	40 mm
Hyötypituus L ₁	61,5 mm
Ulkonema A-mitta	80,5 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm

Ø D ₂	32 mm
kierre M	M10 × 1
Paino	1,3 kg
Ulko-Ø D	49,5 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikivistystukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302140 8
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302135 6
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
	302135 5

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 5 mm

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40 308610 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm)
Sopii ISO-varteen 40 308625 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40 308605 40

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle
40 308830 40

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308806 40

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308802 40

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308760 40

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii
ISO-varteen 40 308801 40

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 4 mm 302135 4

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40 308740 40

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm 302140 5

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm 302140 6

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40 308600 40

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 3 mm 302135 3

KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M 308670 40M

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm 302140 4

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308635 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm)
Sopii ISO-varteen 40 308630 40

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm 302140 3

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308765 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308660 40

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 8 mm 302135 8

308820 40

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40
