

**Garant****Uranpistoterä suora terä, PKD, Pistoleveys w: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273743 6
GTIN	4045197560650
Tuoteluokka	21L

**Kuvaus****Malli:**

**Laseroidulla lastunmurtajalla** optimaalista lastunmuodostusta varten.

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveystoleranssi w	$\pm 0,03$ mm
Pistoleveys w	6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	PKD
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
Laji	PKD
Kulman säde R	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	650 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	650 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	650 m/min	N
CuZn	soveltuu	550 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu	400 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		