

Garant**Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, malli ADB, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302038 16
GTIN	4045197602442
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Pyörimistarkkuus $\leq 3 \mu\text{m}$.
- RFID-/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135 – 302187.

Kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

Tekninen kuvaus

L ₂	45 mm
Ulkonema A-mitta	80,5 mm
kierre M	M12×1
Paino	1,4 kg
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm

Hyötypituus L ₁	61,5 mm
Ø D ₂	38 mm
Ulko-Ø D	49,5 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
	308630 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm)
Sopii ISO-varteen 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-
varteen 40

308615 40

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308765 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308790 40

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40

308600 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308620 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308795 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308635 40

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308806 40

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle
40

308830 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40

308610 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308660 40

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308802 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308650 40