

Garant**Pistosorvauspidin, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 12/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273750 12/2
GTIN	4045197484406
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	2 mm
Pistosyvyys t_{\max}	6 mm
Ruuvi	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Pään pituus L_1	30 mm
Toimintaleveys L_4	12 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Varren leveys b	12 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4

279815 4

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500