

Garant**Uranpistoterä Täyskaarisärmä, CU7025, Pistoleveys w: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273736 3
GTIN	4045197579256
Tuoteluokka	21J

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	3 mm
Pistoleveystoleranssi w	± 0,03 mm
Syöttö f	0,1 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 1,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Cermet
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CU7025
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
jatkuva	soveltuu		
kuiva	soveltuu		