

**Garant****Uranpistoterä Täyskaarisärmä, HB7010, Pistoleveys w: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273738 4
GTIN	4045197658043
Tuoteluokka	21J

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveys w	4 mm
Pistoleveystoleranssi w	± 0,04 mm
Syöttö f	0,1 - 0,22 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,6 - 1,6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	K
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	230 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	190 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	S
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
CuZn	soveltuu	250 m/min	N
Uni	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		