

**Garant****Pistosorvauspidin, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 16/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273750 16/2
GTIN	4045197484413
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm<sup>2</sup>). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

Pistosyvyys $t_{max}$	6 mm
Toimintaleveys $L_4$	16 mm
Pistoleveys w	2 mm
Ruuvi	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Pään pituus $L_1$	30 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren leveys b	16 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25

674248 TX25

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys  
Kokonaispituus 50 mm

659874 50

Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin  
kivistysmomentti 1600 cNm

659906 1600

Kiinnitysruuvi Tyyppi 5

279815 5

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kivistysmomentti 1600 cNm

659957 1600