

**Garant****Uranpistoterä Viimeistely, CU7025, Pistoleveys w: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273720 3
GTIN	4045197579072
Tuoteluokka	21J

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveystoleranssi w	$\pm 0,03$ mm
Pistoleveys w	3 mm
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Cermet
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CU7025
Kulman säde R	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
jatkuva	soveltuu		
kuiva	soveltuu		