

**Garant****Uranpistoterä Täyskaarisärmä, CBN825, Pistoleveys w: 3mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273746 3      |
| GTIN         | 4045197577900 |
| Tuoteluokka  | 21H           |

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Pistoleveystoleranssi w         | ± 0,03 mm                   |
| Pistoleveys w                   | 3 mm                        |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely        |
| Lastuava aine                   | CBN                         |
| Pääkäyttöalue                   | H                           |
| Koneistusehto                   | jatkuva                     |
| Laji                            | CBN825                      |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 1                           |
| Kääntöteräprofiili              | Neutraali                   |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä pistosorvaukseen |

**Käyttäjätiedot**

|  |                 |                      |                  |
|--|-----------------|----------------------|------------------|
|  | <b>Sopivuus</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-koodi</b> |
|--|-----------------|----------------------|------------------|

|                 |                   |           |   |
|-----------------|-------------------|-----------|---|
| Teräs < 55 HRC  | soveltuu          | 100 m/min | H |
| Teräs < 60 HRC  | soveltuu          | 100 m/min | H |
| Teräs < 67 HRC  | soveltuu          | 100 m/min | H |
| jatkuva         | soveltuu          |           |   |
| epäsäännöllinen | sopii rajoituksin |           |   |
| kuiva           | soveltuu          |           |   |