

Garant**Uranpistoterä suora terä, CBN825, Pistoleveys w: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273740 2
GTIN	4045197542465
Tuoteluokka	21H

Tekninen kuvaus

Pistoleveystoleranssi w	± 0,03 mm
Pistoleveys w	2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CBN
Pääkäyttöalue	H
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CBN825
Kulman säde R	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu	100 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	100 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	100 m/min	H
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		