

**Garant****Uranpistoterä Täyskaarisärmä, CBN825, Pistoleveys w: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273746 4
GTIN	4045197577917
Tuoteluokka	21H

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveys w	4 mm
Pistoleveystoleranssi w	± 0,03 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CBN
Pääkäyttöalue	H
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CBN825
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
--	-----------------	----------------------	------------------

Teräs < 55 HRC	soveltuu	100 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	100 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	100 m/min	H
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		