

Garant**Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, malli ADB, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302038 32
GTIN	4045197602473
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- **Pyörimistarkkuus $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **RFID-/Balluf chip -poraus.**
- **Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).**
- **Joustava väliholkkien käytön ansiosta.**
- **Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.**

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135 – 302187.

Kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

Tekninen kuvaus

kierre M	M16 × 1
Paino	1,7 kg
Ø D ₂	63 mm
Sopiva kavennusholkki	302180; 302175
L ₂	25,5 mm

Hyötypituus L ₁	61,5 mm
Ulkonema A-mitta	80,5 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Ulko-Ø D	70 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302180 16
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302175 12
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 18 mm	302180 18
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302175 8
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302180 12
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302180 6
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302175 6
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302180 14
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302175 10
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302175 14
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 20 mm	302180 20
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302180 8
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 20 mm	302175 20
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302180 10
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 25 mm	302175 25
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 25 mm	302180 25
KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
	308830 40

Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302175 16
Kiinnityspultit Mazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 18 mm	302175 18