

**Garant****Uranpistoterä keskiraskas työstö, HB7215, Pistoleveys w: 2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273727 2,5
GTIN	4045197578334
Tuoteluokka	21J

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveystoleranssi w	± 0,03 mm
Pistoleveys w	2,5 mm
Syöttö f	0,08 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 1,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	K
Oheiskäyttö	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7215
Kulman säde R	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
GG(G)	soveltuu	280 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		