

Garant**Uranpistoterä suora terä, CBN825, Pistoleveys w: 4mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273740 4 |
| GTIN | 4045197498816 |
| Tuoteluokka | 21H |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Pistoleveystoleranssi w | ± 0,03 mm |
| Pistoleveys w | 4 mm |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | CBN |
| Pääkäyttöalue | H |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Laji | CBN825 |
| Kulman säde R | 0,2 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |
| Kääntöteräprofiili | Neutraali |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 100 m/min | H |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | 100 m/min | H |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | 100 m/min | H |
| jatkuva | soveltuu | | |
| epäsäännöllinen | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |