

Garant**Uranpistoterä keskiraskas työstö, CU7025, Pistoleveys w: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273730 4
GTIN	4045197579225
Tuoteluokka	21J

Tekninen kuvaus

Pistoleveystoleranssi w	± 0,04 mm
Pistoleveys w	4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,26 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	0,9 - 2,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Cermet
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CU7025
Kulman säde R	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
jatkuva	soveltuu		
kuiva	soveltuu		