

Garant**Uranpistoterä keskiraskas työstö, CU7025, Pistoleveys w: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273730 5
GTIN	4045197579232
Tuoteluokka	21J

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	5 mm
Pistoleveystoleranssi w	$\pm 0,04$ mm
Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 2,7 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Cermet
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CU7025
Kulman säde R	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
jatkuva	soveltuu		
kuiva	soveltuu		