


Garant**Uranpistoterä Viimeistely, HB7215, Pistoleveys w: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273721 3
GTIN	4045197502803
Tuoteluokka	21J

Tekninen kuvaus

Pistoleveystoleranssi w	± 0,03 mm
Pistoleveys w	3 mm
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	0,4 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	K
Oheiskäyttö	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7215
Kulman säde R	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
GG(G)	soveltuu	280 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		