

**HOLEX****Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302045 10
GTIN	4045197146106
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

- Pyörimistarkkuus  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- RFID-/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

**Käyttö:**

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135 – 302187.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	61,5 mm
Paino	1,3 kg
kierre M	M8 × 1
L <sub>2</sub>	31 mm

Ulkonema A-mitta	80,5 mm
Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	10 mm
Ulko- $\varnothing$ D	49,5 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisjäähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 20 000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultti Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiristysruuvi HD-istukalle Sopii SK:hon 40	309903 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40