

HOLEX

Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302045 12
GTIN	4045197146113
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

- Pyörimistarkkuus $\leq 3 \mu\text{m}$.
- RFID-/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135 – 302187.

Tekninen kuvaus

kierre M	M10 × 1
Sopiva kavennusholkki	302140; 302135
Ø D ₂	32 mm
L ₂	31,5 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm

Paino	1,3 kg
Ulkonema A-mitta	80,5 mm
Hyötypituus L ₁	61,5 mm
Ulko-Ø D	49,5 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 20 000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302135 8
Halkaistu kavennusholkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302140 8
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Halkaistu kavennusholkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302140 5
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
	302135 3

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 3 mm

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle
40

308830 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308620 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308650 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308795 40

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii
ISO-varteen 40

308801 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-
varteen 40

308700 40

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40

308740 40

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 6 mm

302135 6

KiinnityspulttiMuoto B Sopii ISO-varteen 40

308640 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308790 40

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm

302140 3

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308660 40

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm

302140 6

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40

308605 40

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 4 mm

302135 4

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 5 mm

302135 5

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN
69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40

308820 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40

308610 40

Kiristysruuvi HD-istukalle Sopii SK:hon 40

309903 40

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308802 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308635 40

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm

302140 4

KiinnityspulttiMuoto A Sopii ISO-varteen 40

308600 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-
varteen 40

308615 40