

Garant**Uranpistoterä Täyskaarisärmä, HB7020, Pistoleveys w: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273735 4
GTIN	4045197486691
Tuoteluokka	21J

Tekninen kuvaus

Pistoleveystoleranssi w	$\pm 0,04$ mm
Pistoleveys w	4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,22 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,6 - 1,6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7020
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	S
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
CuZn	soveltuu	250 m/min	N
Uni	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		