

Garant**Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, malli ADB, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302038 10
GTIN	4045197602428
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- **Pyörimistarkkuus $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **RFID-/Balluf chip -poraus.**
- **Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).**
- **Joustava väliholkkien käytön ansiosta.**
- **Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.**

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135 – 302187.

Kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

Tekninen kuvaus

kierre M	M8 × 1
Paino	1,3 kg
Ulkonema A-mitta	80,5 mm
Hyötypituus L ₁	61,5 mm
L ₂	35 mm

Ø D ₂	30 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Ulko-Ø D	49,5 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultit Mazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Erikoisvetopultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultti tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
	308820 40

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40

Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm)
Sopii ISO-varteen 40

308625 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40

308605 40

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308806 40

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii
ISO-varteen 40

308801 40

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308802 40

Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308650 40

Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308660 40

Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40

308610 40

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308785 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308795 40

Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40

308640 40

Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm)
Sopii ISO-varteen 40

308630 40