

Garant**Uranpistoterä Viimeistely, HB7010, Pistoleveys w: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273723 3
GTIN	4045197502896
Tuoteluokka	21J

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	3 mm
Pistoleveystoleranssi w	$\pm 0,03$ mm
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	K
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010
Kulman säde R	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	230 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	190 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	S
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
CuZn	soveltuu	250 m/min	N
Uni	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		