



Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302045 20
GTIN	4045197146137
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

- Pyörimistarkkuus $\leq 3 \mu\text{m}$.
- RFID-/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135 – 302187.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	42 mm
Sopiva kavennusholkki	302160; 302165; 302155; 302150
Ulkonema A-mitta	80,5 mm
kierre M	M16 × 1
Hyötypituus L ₁	61,5 mm

L ₂	34 mm
Paino	1,3 kg
Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Ulko-Ø D	49,5 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 20 000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302155 6
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302160 12
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302160 8
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302155 4
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302160 3
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302155 12
Kiristysruuvi HD-istukalle Sopii SK:hon 40	309903 40

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302155 10
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302160 10
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302155 14
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302160 5
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302155 3
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302160 4
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302155 16
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302160 14
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302160 16
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
	302155 5

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 5 mm

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40 308605 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308795 40

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40 308740 40

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40 308600 40

KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M 308670 40M

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-
varteen 40 308615 40

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm 302160 6

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308806 40

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 8 mm 302155 8