

HOLEX**Hydraulikiristysistukka pitkä, kapea, malli ADB, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302085 8
GTIN	4045197146151
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

- Pyörimistarkkuus $\leq 3 \mu\text{m}$.
- RFID-/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135 – 302187.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	28 mm
L ₂	30 mm
kierre M	M6
Hyötypituus L ₁	91 mm
Ulkonema A-mitta	110 mm
Paino	1,3 kg

Kiinnitys- \varnothing D ₁	8 mm
Ulko- \varnothing D	49,5 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 20 000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
	308700 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettäivistetty Sopii ISO-varteen 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308615 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308635 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308660 40

KiinnityspulttitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M

308670 40M

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308801 40

KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40

308630 40

Kiristysruuvi HD-istukalle Sopii SK:hon 40

309903 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308795 40

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308760 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308650 40

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308806 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308790 40