



Hydraulikiristysistukka pitkä, kapea, malli ADB, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 12mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302085 12 |
| GTIN | 4045197146175 |
| Tuoteluokka | 32A |

Kuvaus

Malli:

- Pyörimistarkkuus $\leq 3 \mu\text{m}$.
- RFID-/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135 – 302187.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|----------------|
| L ₂ | 31,5 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 12 mm |
| Hyötypituus L ₁ | 91 mm |
| kierre M | M10 × 1 |
| Sopiva kavennusholkki | 302140; 302135 |
| Paino | 1,3 kg |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ulkonema A-mitta | 110 mm |
| Ø D ₂ | 32 mm |
| Ulko-Ø D | 49,5 mm |
| Säätöalue V | 10 mm |
| Sovitin | SK 40 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |
| Muoto | ADB |
| Sisjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 20 000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |

Tarvikkeet

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm | 302135 3 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308650 40 |
| KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40 | 308630 40 |
| Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm | 302135 5 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308795 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308802 40 |
| Kiristysruuvi HD-istukalle Sopii SK:hon 40 | 309903 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308660 40 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308785 40 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308820 40 |
| | 308830 40 |

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm | 302140 3 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308700 40 |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40 | 308740 40 |
| Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm | 302135 6 |
| Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm | 302140 6 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308615 40 |
| Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm | 302140 8 |
| Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308801 40 |
| Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm | 302135 4 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308760 40 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308765 40 |
| Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm | 302140 4 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308610 40 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308605 40 |
| KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308600 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308620 40 |
| Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308806 40 |
| KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308640 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308635 40 |
| KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M | 308670 40M |
| KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40 | 308625 40 |
| Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm | 302140 5 |
| Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm | 302135 8 |

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308790 40