



HPH-kiinnitysistukka, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302190 20
GTIN	2050001671264
Tuoteluokka	33W

Kuvaus

Malli:

Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta. Ballufchip-poraus. MMS-kelpoinen.

Hydraulikiristysistukka, malli **HPH** (High Performance Holder).

Etu:

- **Parhaat siirrettävät vääntömomentit, hyvä käyttövarmuus.**
- **Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, joiden ansiosta työkappaleen pinta optimaalinen, pidentynyt työkalun käyttöikä ja karaa säästävä.**

Käyttö:

- **Soveltuu erityisen hyvin vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrshintään.**
- **Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806.

AB-kiristysavain nro 308820 - 308835. Väliholkit nro 302135 - 302180.

Lastuamisstrategia: HPC

Ulkonema A-mitta: 95 mm

Ulko-Ø D: 50 mm

L₁: 76 mm

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
----------------------------	-------

Ulkonema A-mitta	95 mm
L ₁	76 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302160 8
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302155 8
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302155 14
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302155 5
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302155 4
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302155 12
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40

Kiinnityspultit Mazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302160 6
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302160 12
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302160 14
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302160 5
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302155 16
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302160 16
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302160 4
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308812 40
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302155 10
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302155 3
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302160 10
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302155 6
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302160 3
Vetospultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40

Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308810 40