



Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, malli ADB, SK 50, Kiinnitys-Ø D1: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302052 20
GTIN	2050001653239
Tuoteluokka	33W

Kuvaus

Malli:

- Pyörimistarkkuus $\leq 3 \mu\text{m}$.
- RFID-/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135 – 302187.

Kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	42 mm
L ₂	42 mm
Hyötypituus L ₁	61,5 mm
Ulkonema A-mitta	80,5 mm
kierre M	M16 × 1

Sopiva kavennusholkki	302160; 302165; 302155; 302150
Paino	3,3 kg
Kiinnitys- \varnothing D ₁	20 mm
Ulko- \varnothing D	49,5 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikivistystukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys- \varnothing D1 12 mm	302160 12
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys- \varnothing D1 14 mm	302160 14
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys- \varnothing D1 14 mm	302155 14
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys- \varnothing D1 4 mm	302155 4
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys- \varnothing D1 4 mm	302160 4
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys- \varnothing D1 10 mm	302160 10

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302160 16
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302160 6
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302160 5
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302155 6
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302160 8
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302155 5
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302160 3
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302155 3
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302155 16
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302155 10
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302155 12
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 8 mm

302155 8