



HPH-kiinnitysistukka, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302190 32
GTIN	
Tuoteluokka	33W

Kuvaus

Malli:

Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta. Ballufchip-poraus. MMS-kelpoinen.

Hydraulikiristysistukka, malli **HPH** (High Performance Holder).

Etu:

- **Parhaat siirrettävät vääntömomentit, hyvä käyttövarmuus.**
- **Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, joiden ansiosta työkappaleen pinta optimaalinen, pidentynyt työkalun käyttöikä ja karaa säästävä.**

Käyttö:

- **Soveltuu erityisen hyvin vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrshintään.**
- **Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806.

AB-kiristysavain nro 308820 - 308835. Väliholkit nro 302135 - 302180.

Tekninen kuvaus

L ₁	101 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Ulko-Ø D	50 mm

Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 20 mm	302175 20
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302180 6
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 20 mm	302180 20
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 18 mm	302175 18
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302180 8
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302175 6
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302175 8
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302180 12
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 18 mm	302180 18
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302180 10
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302175 12
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 25 mm	302180 25
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302180 14
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302175 16
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 25 mm	302175 25
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302175 14
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302175 10
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
KiinnityspulttitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302180 16