



Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, malli ADB, SK 50, Kiinnitys-Ø D1: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302052 32
GTIN	2050001653253
Tuoteluokka	33W

Kuvaus

Malli:

- Pyörimistarkkuus $\leq 3 \mu\text{m}$.
- RFID-/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135 – 302187.

Kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Hyötypituus L ₁	81 mm
Sopiva kavennusholkki	302180; 302175
Ulkonema A-mitta	100 mm
Paino	4,2 kg

kierre M	M16 × 1
Ø D ₂	63 mm
L ₂	61 mm
Ulko-Ø D	70 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302175 14
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302175 12
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 18 mm	302180 18
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302180 10
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 25 mm	302175 25

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 20 mm	302180 20
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 20 mm	302175 20
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302175 16
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302180 6
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 25 mm	302180 25
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302180 8
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302175 8
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 18 mm	302175 18
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302180 12
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302175 10
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302180 16
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302175 6
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302180 14

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50