



## HPH-kiinnitysistukka, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 6 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302190 6
GTIN	2050001671196
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta. Ballufchip-poraus. MMS-kelpoinen.

Hydraulikiristysistukka, malli **HPH** (High Performance Holder).

#### Etu:

- Parhaat siirrettävät vääntömomentit, hyvä käyttövarmuus.
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, joiden ansiosta työkappaleen pinta optimaalinen, pidentynyt työkalun käyttöikä ja karaa säästävä.

#### Käyttö:

- Soveltuu erityisen hyvin vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrshintään.
- Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

#### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806.

AB-kiristysavain nro 308820 - 308835.

Ulkonema A-mitta: 75 mm

Ulko-Ø D: 50 mm

L<sub>1</sub>: 56 mm

### Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
L <sub>1</sub>	56 mm

Ulkonema A-mitta	75 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40 SK	308812 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Kiinnityspultit Mazak, tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40 SK	308830 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40

Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 SK	308820 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 40 SK	308810 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40