

Halkaistu kavennusholkki tiivistetty, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302180 6
GTIN	4019208190884
Tuoteluokka	33D

Kuvaus

Malli:

Tiivistetty (kumitulppa).

Käyttö:

- Poraamiseen, kalvimiseen, jyrkimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
- Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
- Korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuutta kuin suorakiinnitys.
- Pyörintätarkkuus $\pm 5 \mu\text{m}$ (järjestelmätarkkuus $3 \times D$).
- Pyörintätarkkuus $\pm 2 \mu\text{m}$ (kavennusholkille).
- Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

Erikoistarvike:

Lieriömäiset puhdistustuurnat nro 343720.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Ø D	32 mm
Ulko-Ø	32 mm
Tuotenimen määrite	Ø 32 mm
Järjestelmän pyörintätarkkuus	5 μm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla

