

Garant**Pistosorvauspidin, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 20/3mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273756 20/3 |
| GTIN | 4045197485052 |
| Tuoteluokka | 21W |

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Huomautus:

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa t_{\max} (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työkalupäätä. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon $t = 24,5\text{ mm}$ asti.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ruuvi | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Pistosyvyys t_{\max} | 15 mm |
| Pään pituus L_1 | 34 mm |
| Pistoleveys w | 3 mm |
| Toimintaleveys L_4 | 21,5 mm |
| Kokonaispituus L | 125 mm |
| Varren leveys b | 20 mm |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjähdytys | ei |
| akselialinen pisto mahdollinen | kyllä |

| | |
|-------------|------------------|
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
|-------------|------------------|

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25 | 674248 TX25 |
| 8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm | 659874 50 |
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 6 | 279815 6 |
| Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm | 659906 1600 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm | 659957 1600 |