

Garant**Pistosorvauspidin, Vasen, Varsi- / pistoleveys w: 32/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273751 32/4
GTIN	4045197531551
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm²). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Ruuvi	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Pistosyvyys t _{max}	12 mm
Pistoleveys w	4 mm
Pään pituus L ₁	37 mm
Toimintaleveys L ₄	26,5 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Varren leveys b	32 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX30

674248 TX30

Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm

659906 1600

Kiinnitysruuvi Tyyppi 7

279815 7

8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm

659874 50

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm

659957 1600