



Kutistusistukka, SK 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302251 14
GTIN	2050001689597
Tuoteluokka	33W

Kuvaus

Malli:

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

Lasihelmipuhallettu.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	80 mm
Ø D ₂	27 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	14 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
	302416 25/12

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/12 mm

Kavennin Tyyppi SU1

354210 SU1

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/14 mm

302410 25/14

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm)
Sopii ISO-varteen 40

308625 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-
varteen 40

308615 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308660 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/14 mm

302410 32/14

KiinnityspulttiMuoto B Sopii ISO-varteen 40

308640 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ilman
pituudensäätöruuvia, jäähdytyskanavareillä Ø d / Ø D1
32/14 mm

302414 32/14

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-
varteen 40

308700 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308650 40

Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø
d / Ø D1 20/12 mm

302415 20/12

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308795 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/14 mm

302416 25/14

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin
Ø d / Ø D1 25/14 mm

302412 25/14

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii
ISO-varteen 40

308801 40

PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm

354240 12-20

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40

308605 40

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40

308740 40

302412 32/14

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätoruuviv
Ø d / Ø D1 32/14 mm

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätoruuviv
Ø d / Ø D1 32/12 mm

302412 32/12

Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308760 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308620 40

Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40

354225 40

Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm

354236 12,1-16

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308806 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308790 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308635 40

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle
40

308830 40