

Garant
Kutistusistukka jäähdytyskanavareillä, SK 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 10mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302252 10 |
| GTIN | 4045197287847 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus
Malli:

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

Jäähdytyskanavat, kiinnitys-Ø D1: 3, 4 ja 5 mm ei suljettavissa.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-----------|
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 10 mm |
| Ulkonema A-mitta | 80 mm |
| Ulko-Ø D | 31,4 mm |
| Jäähdytiskanavan reikä | lukittava |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Sovitin | SK 40 lyhyt |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |
| Muoto | ADB |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Kutistusistukka |

Tarvikkeet

| | |
|---|---------------|
| Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1 | 354215 CU1 |
| KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M | 308670 40M |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308605 40 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302412 32/10 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302410 32/10 |
| Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/10 mm | 302416 25/10 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308620 40 |
| Kavennin Tyyppi SU1 | 354210 SU1 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308820 40 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO- varteen 40 | 308700 40 |
| Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308806 40 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302416 32/10 |
| | 302415 20/10 |

Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø
d / Ø D1 20/10 mm

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvien
Ø d / Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ilman
pituudensäätöruuvia, jäähdytyskanavareillä Ø d / Ø D1
32/10 mm

302414 32/10

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40

308600 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308790 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308795 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308635 40

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308785 40

Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40

308610 40

Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40

354225 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308660 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm)
Sopii ISO-varteen 40

308630 40

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308760 40

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308765 40

KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40

308640 40

PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm

354240 6-12

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm)
Sopii ISO-varteen 40

308625 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/10 mm

302410 25/10

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-
varteen 40

308615 40

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle
40

308830 40

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii
ISO-varteen 40

308801 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308650 40

| | |
|---|-----------|
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40 | 308740 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, sovitteivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308802 40 |