

Garant**Pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 12/2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273755 12/2,5
GTIN	4045197484819
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Huomautus:

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa t_{\max} (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työkalupäätä. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon $t = 24,5\text{ mm}$ asti.

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L_4	12 mm
Pistosyvyys t_{\max}	12,5 mm
Pistoleveys w	2,5 mm
Ruuvi	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Pään pituus L_1	31 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Varren leveys b	12 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
akselialinen pisto mahdollinen	kyllä

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	279815 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500