

Garant**Pistosorvauspidin, Vasen, Varsi- / pistoleveys w: 12/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273751 12/3
GTIN	4045197484680
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm²). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Ruuvi	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Pistosyvyys t _{max}	9 mm
Pään pituus L ₁	30 mm
Pistoleveys w	3 mm
Toimintaleveys L ₄	12 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Varren leveys b	12 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	279815 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500