

Garant**Pistosorvauspidin, Vasen, Varsi- / pistoleveys w: 20/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273751 20/5
GTIN	4045197484734
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm²). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Pistosyvyys t_{max}	15 mm
Pistoleveys w	5 mm
Toimintaleveys L_4	21,5 mm
Pään pituus L_1	38 mm
Ruuvi	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Kokonaispituus L	125 mm
Varren leveys b	20 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX30

674248 TX30

Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm

659906 1600

8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm

659874 50

Kiinnitysruuvi Tyyppi 7

279815 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm

659957 1600