

Garant**Pistosorvauspidin, Vasen, Varsi- / pistoleveys w: 16/3mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273751 16/3 |
| GTIN | 4045197484161 |
| Tuoteluokka | 21W |

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm²). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ruuvi | 279815 5 (TX25; 6 Nm) |
| Pistoleveys w | 3 mm |
| Pään pituus L ₁ | 30 mm |
| Pistosyvyys t _{max} | 9 mm |
| Toimintaleveys L ₄ | 16 mm |
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| Varren leveys b | 16 mm |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjähdytys | ei |
| aksaalinen pisto mahdollinen | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| 8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm | 659874 50 |
| Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm | 659906 1600 |
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 5 | 279815 5 |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25 | 674248 TX25 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm | 659957 1600 |