

**Garant****Pistosorvauspidin, Vasen, Varsi- / pistoleveys w: 12/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273751 12/2
GTIN	4045197484604
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm<sup>2</sup>). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveys w	2 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	12 mm
Pistosyvyys t <sub>max</sub>	6 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm
Ruuvi	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Kokonaispituus L	150 mm
Varren leveys b	12 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4

279815 4

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500