

Garant**Pistosorvauspidin, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 16/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273750 16/4
GTIN	4045197484536
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	4 mm
Pistosyvyys t_{\max}	12 mm
Pään pituus L_1	35 mm
Ruuvi	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Toimintaleveys L_4	16 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren leveys b	16 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 5	279815 5
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600