

Sauvamagneetti, magneetin Ø: 1,6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	081640 1,6
GTIN	4260131234804
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Kromattu metalliholkki ja kestmagneetti. Jäykkä varsi.

Tekninen kuvaus

magneetin Ø	1,6 mm
Magneetin pituus	30 mm
Kokonaispituus	65 mm
Tuotetyyppi	Magneettinostin