

**Garant****Pistosorvauspidin, Vasen, Varsi- / pistoleveys w: 16/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273751 16/2
GTIN	4045197484611
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus $L_1$	30 mm
Ruuvi	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Pistoleveys w	2 mm
Toimintaleveys $L_4$	16 mm
Pistosyvyys $t_{\max}$	6 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren leveys b	16 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 5	279815 5
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659957 1600